



Bindevliestücher, 0,4×0,5 m 10 Stück, Einsatzgebiet: UNI



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 084373 UNI |
| GTIN | 2050001742704 |
| Artikelklasse | 08J |

Beschreibung

Ausführung:

Öl- und Chemikalienbindevlies mit **außergewöhnlicher Aufnahmekapazität (bis zum 20fachen des Eigengewichts)**, dadurch **sehr geringe Entsorgungskosten bei stark reduziertem Abfall**. Die Bindevliese sind aus 100 % Polypropylen und **für nahezu alle Chemikalien geeignet**. Wesentliche Verbesserung der Sicherheit und Sauberkeit im Betrieb, weder Flüssigkeiten noch Granulat bedecken den Boden. **Farbleitsystem zur Trennung der Tücher nach Anwendungsgebiet**.

Artikel mit der Größe **OIL** nehmen nur Öl auf (z. B. Trennung von Öl und Wasser oder Einsatz im Außenbereich). Artikel mit der Größe **UNI** nehmen alle Flüssigkeiten auf (z. B. Öl, Wasser, Chemikalien).

Einzeltücher, mittig perforiert.

Tücher und Rollen mit **reißfester, verstärkter und doppelagiger Struktur** für Heavy-Duty-Anwendung. Auch für die Anwendung auf dem Boden geeignet. Fusselfrei.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------|------------|
| Farbe | grau |
| Einsatzgebiet | UNI |
| maximales Aufnahmevolumen | 10,1 l |
| Lieferumfang St./Karton | 10 |
| Produktart | Bindevlies |

