

Garant**Parallelunterlagen-Satz magnetisch, Länge: 200mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 366740 200 |
| GTIN | 4045197559418 |
| Artikelklasse | 31Z |

Beschreibung**Ausführung:****Genauigkeit:** Höhentoleranz $\pm 0,01$ mm; Breitentoleranz $\pm 0,02$ mm.**Härte:** 60 HRC.**Paarweise feingeschliffen.****Reduzierung der Spann-Zeit um bis zu 10 %.****Verwendung:**

Bei Präzisionsarbeiten zur parallelen Aufnahme von Werkstücken in Schraubstöcken oder Vorrichtungen.

Hinweis:

Auch in Längen 50, 70, 100 und 150 mm erhältlich.

Einzel Parallel-Unterlagen – Paare ab Hersteller lieferbar.**Technische Beschreibung**

| | |
|--------|--------|
| Breite | 2,5 mm |
| Länge | 200 mm |
| Höhe | 52 mm |

| | |
|----------------|---------------------|
| Höhe | 47 mm |
| Höhe | 25 mm |
| Höhe | 57 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Anzahl Leisten | 5 Paar |
| Produktart | Parallel-Unterlagen |

Zubehör

| | |
|---|-----------|
| Parallelunterlagen-Einzelpaar magnetisch für 366740 Gr. 200×2,5 Höhe 47 mm | 366746 47 |
| Parallelunterlagen-Einzelpaar magnetisch für 366740 Gr. 200×2,5 Höhe 25 mm | 366746 25 |
| Parallelunterlagen-Einzelpaar magnetisch für 366740 Gr. 200×2,5 Höhe 40 mm | 366746 40 |
| Parallelunterlagen-Einzelpaar magnetisch für 366740 Gr. 200×2,5 Höhe 57 mm | 366746 57 |
| Parallelunterlagen-Einzelpaar magnetisch für 366740 Gr. 200×2,5 Höhe 52 mm | 366746 52 |