



Messgerät für Innenkegel IFM, Messbereich: 40-60mm



Bestelldaten

Bestellnummer	435172 40-60
GTIN	2050001951366
Artikelklasse	46D

Beschreibung

Ausführung:

Messgerät IFM mit 90°-Messkegel zum **Bestimmen des größten Innenkegel-Ø**. Das gehärtete Messkegel-Kreuz wird in den Innenkegel eingeführt. Der größte Ø wird durch Andrücken bis zum Anschlag ermittelt.

Lieferumfang:

Inklusive Messuhr.

Hinweis:

Sonderausführungen mit anderen Kegelwinkeln auf Anfrage. Messgeräte zum Messen der Fasenlänge auf Anfrage. Messuhr und Grundkörper einzeln lieferbar.

Technische Beschreibung

Messbereich	40 - 60 mm
Skalenteilungswert	0,01 mm
Norm	DIN 878
alle Teile	gehärtet

Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Produktart	Fasennessgerät