



Höchstleistungs-Kühlschmier-Konzentrat Plus, Inhalt: 20l



Bestelldaten

Bestellnummer	084260 20
GTIN	2050000971914
Artikelklasse	08J

Beschreibung

Ausführung:

Chlor-, Formaldehyd- und borsäurefreies Kühlschmiermittel für **hohe Ansprüche**.

Hochdruckzusätze verhindern das Abreißen des Schmierfilms; er bleibt auch bei höchster Belastung in Molekularstärke am Schnittwerkzeug erhalten.

Höchstleistungs-Kühlschmierkonzentrat für **schwerstspanbare und hochfeste Werkstoffe**, schwierige Alu-Legierungen und Buntmetalle, aminfrei.

Vorteil:

Verbessert **Werkzeugstandzeit, Schneidleistung** und **Oberflächengüte**. **Chlorfrei** – es entstehen keine schädlichen Dämpfe, **umweltfreundlich**.

Konzentrate sind **rostschützend**, lackschonend und **physiologisch unbedenklich**, sehr **stabil gegen Bakterienbefall**, gut hautverträglich.

Verwendung:

Universell für **alle Zerspanungsarbeiten** (Drehen, Fräsen, Bohren, Gewindeschneiden, Reiben, Räumen, **Sägen**, Schleifen) geeignet. Unbedingt erforderlich bei der Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe. Normales **Mischungsverhältnis 1:20**, für hochfeste Werkstoffe und Edelstahl, Mischungsverhältnis 1 : 10 bis 1 : 15.

Hinweis:

Jokisch Gleitbahnöle bzw. Bettbahnöle sind auf Anfrage lieferbar. Diese sind optimal auf alle anderen Jokisch-Produkte abgestimmt (keine klebrigen Rückstände) und können auch als Hydraulik- und Getriebeöl verwendet werden.

Ausführung: Kanister
Inhalt: 20 l

Technische Beschreibung

Ausführung	Kanister
Farbe	hellbraun
Kinematische Viskosität	93 mm ² /s
Lagertemperatur	5 - 40 °C
Inhalt	20 l
Produktart	Kühlschmiermittel

Zubehör

Kanister-Handpumpe	084356
--------------------	--------