



## Feuchte- und Temperaturmessgerät, Typ: 608H1



### Bestelldaten

Bestellnummer	474050 608H1
GTIN	4029547000324
Artikelklasse	47B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Zur exakten Bestimmung von **Feuchte, Temperatur und Taupunkt**. Unempfindlich gegen Betauung. Wartungsfrei. **Min- / Max-Anzeige** mit Resetfunktion. Aufstellbar und aufhängbar.

#### Verwendung:

Ideal für Raumklimaüberwachung.

#### Lieferumfang:

Inklusive Batterie Nr. 081561 Gr. 6LR61 und Kalibrierprotokoll.

### Technische Beschreibung

Messbereich relative Feuchte	10 - 95 %
Messbereich Temperatur	0 - 50 °C
Fehlergrenze relative Feuchte	3 %
Messbereich Taupunkt td	-20 - 50 °C
Auflösung Temperatur (0 – 50 °C)	0,1 °C
Höhe	90 mm
Tiefe	40 mm

Breite	111 mm
Fehlergrenze Taupunkt td	±0,5 (bei 25 °C) °C
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 6LR61
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Kalibrierung	I6
Produktart	Temperatur- und Feuchtemessgerät

### Dienstleistungen

KalibrierungThermo-Hygrometer Typ A	027660 A
DAkKS-KalibrierungThermo-Hygrometer Typ A	027670 A