



Infrarot-Temperaturmessgerät, Typ: T4



Bestelldaten

Bestellnummer	474012 T4
GTIN	4029547011702
Artikelklasse	47B

Beschreibung

Ausführung:

Schnelle, berührungslose Messung auch über Distanzen.

- **Anzeige: Min- / Max-Werte**
- **Grenzwertüberwachung mit optischem und akustischem Alarm.**
- **Klein und handlich mit beleuchtetem Display.**
- **Schnelle Messung: 2 Messungen/s.**

Reale Messfleckmarkierung über **2-Punkt-Laser**.

Präzise Kontaktmessung.

Lieferumfang:

Inklusive Prüfprotokoll und 1× Batterie Nr. 081561 Gr. 6LR61.

Sonderzubehör:

Schutztasche Nr. 474029. Messfühler Nr. 474120.

Technische Beschreibung

Fehlergrenze (-30 bis 0 °C)	±2 oder ±2 % vom Messwert °C
Optik	30 : 1

Fehlergrenze (0,1 bis 400 °C)	±1 oder ±1 % vom Messwert °C
Messbereich	-30 - 400 °C
Emissionsgrad einstellbar	0,1 - 1
Breite	38 mm
Länge	75 mm
Gewicht	200 g
Höhe	190 mm
Auflösung Infrarot	0,1 °C
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 6LR61
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Kalibrierung	I5
Produktart	Temperaturmessgerät

Dienstleistungen

Kalibrierung Infrarot-Temperatur-Messgerät Typ A	027600 A
--	----------

Zubehör

Temperaturfühler Typ K Typ OF	474120 OF
Lederschutzhülle	474029
Temperaturfühler Typ K Typ EF	474120 EF