



Infrarot-Temperatur- und Feuchtemessgerät, Typ: 835T1



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 474022 835T1 |
| GTIN | 4029547011924 |
| Artikelklasse | 47B |

Beschreibung

Ausführung:

Schnelle, präzise Infrarot-Thermometer mit intuitiver und komfortabler Menüführung durch Icons und Joystick.

Die 50:1-Optik erlaubt sichere Messungen auch aus großer Entfernung. Der 4-Punkt-Laser zeigt den exakten Messbereich an und verhindert Falschmessungen.

- **Automatisch anpassbarer Emissionsgrad in Verbindung mit Oberflächenfühler Nr. 474120 Gr. OF.**
- **Online-Messung in Verbindung mit kostenlos erhältlicher Software.**
- **Speicher für 200 Messwerte sowie 20 Emissionsgradwerte.**
- **Schaltbare Displaybeleuchtung.**
- **Optischer und akustischer Alarm bei Grenzwertüberschreitung.**

Verwendung:

Größtmögliche Sicherheit und Präzision bei der Temperaturmessung aus mittlerer Distanz.

Lieferumfang:

Inklusive 3 Batterien Nr 081561 Gr. LR6 und Kalibrierprotokoll.

Sonderzubehör:

Messfühler Nr. 474120 Gr. OF, Software EasyClimate kostenlos zum Download verfügbar.

Technische Beschreibung

| | |
|--|----------------------------------|
| Fehlergrenze (-20,0 bis -0,1 °C) | ±1,5 °C |
| Fehlergrenze (0,0 bis 99,9 °C) | ±1,0 °C |
| Fehlergrenze restl. Messbereich | ±1 % v. Mw. |
| Fehlergrenze (-30,0 bis -20,1 °C) | ±2,5 °C |
| Optik | 50 : 1 |
| Gewicht | 514 g |
| Auflösung Infrarot | 0,1 °C |
| Emissionsgrad einstellbar | 0,1 - 1 |
| Breite | 166 mm |
| Messbereich | -30 - 600 °C |
| Länge | 193 mm |
| Höhe | 63 mm |
| Anzahl enthaltener Batterien | 3 |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR6 |
| Energieversorgung | Akkubetrieben |
| Anzahl Laserpunkte | 4 |
| Kalibrierung | 15 |
| Produktart | Temperatur- und Feuchtemessgerät |

Dienstleistungen

| | |
|--|----------|
| DAkKS-Kalibrierung Infrarot-Temperatur-Messgerät Typ A | 027610 A |
| Kalibrierung Infrarot-Temperatur-Messgerät Typ A | 027600 A |

Zubehör

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Temperaturfühler Typ K Typ OF | 474120 OF |
|-------------------------------|-----------|