



Temperaturmessgerät mit Temperatur-Stick, Typ: T1



Bestelldaten

Bestellnummer	474080 T1
GTIN	4029547008368
Artikelklasse	47B

Beschreibung

Ausführung:

Mini-Temperaturmessgerät im Taschenformat.

Hohe Genauigkeit (Thermoelemente Typ K).

Patentierter Schwenkkopf (180°). Temperatur-Stick mit Tauch- / Einstechfühler zum Messen in Flüssigkeiten, weichen oder pulverigen Stoffen oder in der Luft.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsclip, 3 Batterien Nr. 081561 Gr. LR3.

Technische Beschreibung

Fehlergrenze restl. Messbereich	±1 %
Fühlerrohr-Länge	200 mm
Fehlergrenze (-50,0 bis 99,9 °C)	±1 °C
Fühlerrohr-Ø	3 mm
Ansprechzeit t ₉₉	10 s
Auflösung	0,1 °C

Messgrößen	°C / °F
Messbereich	-50 bis +350 kurzzeitig bis 500 °C
Batterielebensdauer ca.	1000 h
Kalibrierung	I7
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
Anzahl enthaltener Batterien	3
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Produktart	Temperaturmessgerät

Dienstleistungen

KalibrierungTemperaturfühler mit / ohne Anzeigegerät Typ A	027520 A
---	----------

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3
---	------------