



Datenlogger mit USB Dockingstation, Typ: 174T



Bestelldaten

Bestellnummer	474200 174T
GTIN	4029547010828
Artikelklasse	47B

Beschreibung

Ausführung:

Handliche Datenlogger mit Anzeige. Interner Speicher für 16000 Messwerte. Hohe Datensicherheit auch bei leerer Batterie.

Messtakt zwischen 1 Min. und 24 h einstellbar. Batteriestandzeit >1 Jahr (Messtakt 15 Min., 25 °C). USB-Interface (Dockingstation) ermöglicht die schnelle und einfache Konfiguration der Logger, sowie das Auslesen der Messdaten.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Wandhalterung, 2 Batterien Nr. 081560 Gr. CR2032 und Kalibrierprotokoll.

Zusätzlich Dockingstation mit USB-Anschlusskabel. Software ComSoft Basic V5 kostenlos zum Download verfügbar.

Technische Beschreibung

Höhe	18,5 mm
IP-Schutzart	IP 65

Länge	60 mm
Breite	38 mm
Fehlergrenze Temperatur	±0,5 °C
Messbereich Temperatur	-30 - 70 °C
Kalibrierung	I9
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Anzahl enthaltener Batterien	2
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Gerätespeicher	16000 Messwerte
Produktart	Datenlogger

Dienstleistungen

KalibrierungTemperatur-Messgerät Raumtemperatur Typ B	027650 B
DAkkS-KalibrierungThermo-Hygrometer Typ A	027670 A

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
------------------------------------------------	---------------