



Infrarot-Temperatur- und Feuchtemessgerät, Typ: 835T2



Bestelldaten

Bestellnummer	474022 835T2
GTIN	4029547011931
Artikelklasse	47B

Beschreibung

Ausführung:

Schnelle, präzise Infrarot-Thermometer mit intuitiver und komfortabler Menüführung durch Icons und Joystick.

Die 50:1-Optik erlaubt sichere Messungen auch aus großer Entfernung. Der 4-Punkt-Laser zeigt den exakten Messbereich an und verhindert Falschmessungen.

- **Automatisch anpassbarer Emissionsgrad in Verbindung mit Oberflächenfühler Nr. 474120 Gr. OF.**
- **Online-Messung in Verbindung mit kostenlos erhältlicher Software.**
- **Speicher für 200 Messwerte sowie 20 Emissionsgradwerte.**
- **Schaltbare Displaybeleuchtung.**
- **Optischer und akustischer Alarm bei Grenzwertüberschreitung.**

Mit erweitertem **Messbereich bis 1500 °C.**

Verwendung:

Präzise Messung bis zu 1500 °C aus sicherer Distanz.

Lieferumfang:

Inklusive 3 Batterien Nr 081561 Gr. LR6 und Kalibrierprotokoll.

Sonderzubehör:

Messfühler Nr. 474120 Gr. OF, Software EasyClimate kostenlos zum Download verfügbar.

Technische Beschreibung

Optik	50 : 1
Fehlergrenze restl. Messbereich	$\pm 2,0$ °C / ± 1 % v. Mw.
Länge	193 mm
Gewicht	514 g
Messbereich	-10 - 1500 °C
Auflösung Infrarot	0,1 (-10 bis +999,9 °C); 1 (+1000 bis +1500 °C) °C
Emissionsgrad einstellbar	0,1 - 1
Breite	166 mm
Höhe	63 mm
Anzahl enthaltener Batterien	3
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR6
Energieversorgung	Akkubetrieben
Anzahl Laserpunkte	4
Kalibrierung	I5
Produktart	Temperatur- und Feuchtemessgerät

Dienstleistungen

Kalibrierung Infrarot-Temperatur-Messgerät Typ A	027600 A
DAkKS-Kalibrierung Infrarot-Temperatur-Messgerät Typ A	027610 A

Zubehör

Temperaturfühler Typ K Typ OF	474120 OF
-------------------------------	-----------