



Temperaturmessgerät mit Temperatur-Stick, Typ: T2



Bestelldaten

Bestellnummer	474080 T2
GTIN	4029547008375
Artikelklasse	47B

Beschreibung

Ausführung:

Mini-Temperaturmessgerät im Taschenformat.

Hohe Genauigkeit (Thermoelemente Typ K).

Patentierter Schwenkkopf (180°). Temperatur-Stick mit Kreuzband-Oberflächenfühler. Das federnde Kreuzband passt sich jeder Oberfläche an.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsclip, 3 Batterien Nr. 081561 Gr. LR3.

Technische Beschreibung

Fehlergrenze (-50,0 bis 99,9 °C)	±1 °C
Ansprechzeit t_{99}	5 s
Fehlergrenze restl. Messbereich	±1 %
Fühlerrohr-Länge	150 mm
Fühlerrohr-Ø	12 mm
Messgrößen	°C / °F

Batterielebensdauer ca.	1000 h
Auflösung	0,1 °C
Messbereich	-50 bis +350 kurzzeitig bis 500 °C
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
Anzahl enthaltener Batterien	3
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Produktart	Temperaturmessgerät

Dienstleistungen

KalibrierungTemperaturfühler mit / ohne Anzeigegerät Typ A	027520 A
---	----------

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3
---	------------