



## Datenlogger mit USB Dockingstation, Typ: 174H



### Bestelldaten

Bestellnummer	474200 174H
GTIN	4029547010835
Artikelklasse	47B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Handliche Datenlogger mit Anzeige. Interner Speicher für 16000 Messwerte. Hohe Datensicherheit auch bei leerer Batterie.

Messtakt zwischen 1 Min. und 24 h einstellbar. Batteriestandzeit >1 Jahr (Messtakt 15 Min., 25 °C). USB-Interface (Dockingstation) ermöglicht die schnelle und einfache Konfiguration der Logger, sowie das Auslesen der Messdaten. Zusätzliche Messung und Speicherung der relativen Feuchte.

#### Lieferumfang:

Inklusive Wandhalterung, 2 Batterien Nr. 081560 Gr. CR2032 und Kalibrierprotokoll.

Zusätzlich Dockingstation mit USB-Anschlusskabel. Software ComSoft Basic V5 kostenlos zum Download verfügbar.

### Technische Beschreibung

Breite	38 mm
Messbereich Temperatur	-20 - 70 °C
Länge	60 mm
Fehlergrenze relative Feuchte	±3 %
Höhe	18,5 mm

Fehlergrenze Temperatur	±0,5 °C
Kalibrierung	I6
Messbereich relative Feuchte	0 - 100 %
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Anzahl enthaltener Batterien	2
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Gerätespeicher	16000 Messwerte
Produktart	Datenlogger

### Dienstleistungen

KalibrierungThermo-Hygrometer Typ A	027660 A
DAkKS-KalibrierungThermo-Hygrometer Typ A	027670 A

### Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
--	---------------