



## Induktiver Feinzeiger Extramess, Typ: 2001



### Bestelldaten

Bestellnummer	434670 2001
GTIN	4059192014940
Artikelklasse	43A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Linearisiertes, **induktives Messsystem** mit höchster Genauigkeit. Kontrastreiche LCD-Anzeige, 6,5 mm hohe Ziffern, Skalenanzeige mit 4 mm Zeigerlänge zur besseren visuellen Wahrnehmung bei Rund- und Ebenheitsprüfungen sowie zur Umkehrpunktsuche bei Bohrungsmessungen. Stromversorgung über integrierte Akkus (40 Stunden) bzw. über Steckernetzteil. Feinzeiger kann über Schnittstelle fernbedient werden. Bedien- und Anzeigeteil 280° drehbar. MAX- / MIN-Speicher für Rundheitsprüfung.

#### Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Inklusive Netzteil, Gummibalg, Schlüssel für Vorhubeinstellung.

#### Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498938. Externe Bedieneinheit auf Anfrage.

### Technische Beschreibung

Fehlergrenze Teilmessbereich	0,0003 mm
------------------------------	-----------

## Datenblatt

Anzeigebereich der Skala	$\pm 0,150 / \pm 0,0006$ mm
Kalibrierung	C3
Messbereich	$\pm 0,9$ mm
Messkraft	0,7 - 0,9 N
Teilmessbereich	$\pm 0,4$ mm
Freihub	2,4 / 2,9 mm
Fehlergrenze	0,0006 mm
Einspannschaft- $\varnothing$ h6	8 mm
Gehäuse- $\varnothing$	65 mm
Dicke des Gehäuses	35 mm
Ablesung umschaltbar	0,0002 mm
Ablesung umschaltbar	0,00001 Zoll
Stromversorgung	Akku
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	Akku
IP-Schutzart	IP 54
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Produktart	Feinzeiger

### Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/434670-2001>