



## Datenlogger ohne USB Dockingstation, Typ: 174T



### Bestelldaten

Bestellnummer	474201 174T
GTIN	4029547010798
Artikelklasse	47B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Handliche Datenlogger mit Anzeige. Interner Speicher für 16000 Messwerte. Hohe Datensicherheit auch bei leerer Batterie.

Messtakt zwischen 1 Min. und 24 h einstellbar. Batteriestandzeit >1 Jahr (Messtakt 15 Min., 25 °C). USB-Interface (Dockingstation) ermöglicht die schnelle und einfache Konfiguration der Logger, sowie das Auslesen der Messdaten.

#### Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Inklusive Wandhalterung, 2 Batterien Nr. 081560 Gr. CR2032 und Kalibrierprotokoll.

### Technische Beschreibung

IP-Schutzart	IP 65
Länge	60 mm
Breite	38 mm

Höhe	18,5 mm
Fehlergrenze Temperatur	±0,5 °C
Messbereich Temperatur	-30 - 70 °C
Kalibrierung	I9
Anzahl enthaltener Batterien	2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Gerätespeicher	16000
Produktart	Datenlogger

## Dienstleistungen

DAkKS-KalibrierungThermo-Hygrometer Typ A	027670 A
KalibrierungTemperatur-Messgerät Raumtemperatur Typ B	027650 B

## Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
--	---------------