



Luft- und Infrarot-Temperaturmessgerät, Typ: 810



Bestelldaten

Bestellnummer	474260 810
GTIN	4029547008320
Artikelklasse	47B

Beschreibung

Ausführung:

Handliche, einfach zu bedienende Geräte mit hochwertigen, langzeitstabilen Sensoren. Hold-Funktion, Min- / Max-Speicher und Displaybeleuchtung für komfortables Ablesen der Messwerte.

Lieferumfang:

Inklusive Prüfprotokoll, Schutzkappe, Gürteltasche und 2 Batterien Nr.081561 Gr.LR3.

Technische Beschreibung

Fehlergrenze Infrarot	$\pm 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Optik	6 : 1
Länge	119 mm
Breite	46 mm
Messbereich Infrarot	-30 - 300 $^{\circ}\text{C}$
Höhe	25 mm
Fehlergrenze Luft	$\pm 0,5 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Messbereich Luft	-10 - 50 °C
Anzahl enthaltener Batterien	2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Kalibrierung	15
Kalibrierung	19
Produktart	Temperaturmessgerät

Dienstleistungen

DAkKS-KalibrierungThermo-Hygrometer Typ A	027670 A
DAkKS-KalibrierungInfrarot-Temperatur-Messgerät Typ A	027610 A
KalibrierungTemperatur-Messgerät Raumtemperatur Typ B	027650 B
KalibrierungInfrarot-Temperatur-Messgerät Typ A	027600 A

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3
-----------------------------------------------------	------------