



Datenlogger, Typ: 175T2



Bestelldaten

Bestellnummer	474180 175T2
GTIN	4029547011092
Artikelklasse	47B

Beschreibung

Ausführung:

Robuste, kompakte 2-Kanal-Datenlogger mit großem, hintergrundbeleuchtetem Display. Interner Speicher für 1 Million Messwerte. Hohe Datensicherheit auch bei leerer Batterie. Messtakt zwischen 10 Sekunden und 24 Stunden einstellbar. Batteriestandzeit ≥ 3 Jahre (Messtakt 15 min., 25 °C). Zwei Standard- Schnittstellen (Mini-USB und SD-Karte) zum einfachen Programmieren und Auslesen der Loggerdaten durch direktes Verbinden mit einem PC. Anschluss für 1 externen Temperaturfühler (Typ NTC).

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Wandhalterung, Schloss, 3 Batterien Nr. 081561 Gr. LR3 und Kalibrierprotokoll, Software ComSoft Basic V5 kostenlos zum Download verfügbar.

Sonderzubehör:

USB Kabel 474183 Gr. USB. Temperaturfühler (Typ NTC) auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Höhe	30 mm
IP-Schutzart	IP 65
Messbereich Temperatur (externer Fühler)	-40 – 120 °C
Breite	55 mm
externer Fühlertyp	NTC
Herstellerbezeichnung	175 T2
Fehlergrenze Temperatur (interner Fühler)	±0,5 °C
Fehlergrenze Temperatur (externer Fühler)	±0,3 °C
Messbereich Temperatur (interner Fühler)	-35 - 55 °C
Länge	89 mm
Kalibrierung	I9
Anzahl enthaltener Batterien	3
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Produktart	Datenlogger

Dienstleistungen

KalibrierungTemperatur-Messgerät Raumtemperatur Typ B	027650 B
DAkKS-KalibrierungThermo-Hygrometer Typ A	027670 A

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3
Temperaturfühler Typ NTC	474170 NTC
USB Kabel Typ USB	474183 USB