



## Materialfeuchte-Messgerät, Typ: 606-2



### Bestelldaten

Bestellnummer	474262 606-2
GTIN	4029547008306
Artikelklasse	47B

### Beschreibung

#### Verwendung:

Präzises Messen der Materialfeuchte durch hinterlegte Kennlinien für diverse Holzarten (z. B. Buche, Fichte, Eiche . . .) und verschiedene Baustoffe (z. B. Beton, Ziegel, Gips . . .). Zusätzliche Messung von Temperatur und Feuchte der Umgebungsluft (Taupunktberechnung).

### Technische Beschreibung

Fehlergrenze Temperatur	$\pm 0,5$ °C
Kalibrierung	I6
Messbereich Temperatur	-10 - 50 °C
Länge	119 mm
Messbereich relative Feuchte	0 - 55 %
Höhe	25 mm
Fehlergrenze relative Feuchte	$\pm 1$ %
Breite	46 mm

Anzahl enthaltener Batterien	2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Produktart	Materialfeuchte-Messgerät

### Dienstleistungen

KalibrierungThermo-Hygrometer Typ A	027660 A
DAkKS-KalibrierungThermo-Hygrometer Typ A	027670 A

### Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3
---	------------