



Messuhr mit linkslaufender Skalierung, Messbereich: 30mm



Bestelldaten

Bestellnummer	434807 30
GTIN	4031452160765
Artikelklasse	46C

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsmessuhr mit Metallgehäuse, Einspannschaft-Ø 8 mm h6, gehärtet und geschliffen. Mit **linkslaufender Skalierung** zur Verwendung mit Tiefenmessbrücken und Innen-Feinmessgeräte.

Passend für:

Tiefenmessgeräte Nr. 434805.

Technische Beschreibung

Skalenwert	0,01 mm
Ablesung pro Zeigerumdrehung	1 mm
Gehäuse-Ø	57 mm
Kalibrierung	C1
Messkraft	0,8 - 1,6 N
Messbereich	0 - 30 mm
Norm	Werksnorm

Tastbolzen-Ø	5 mm
Messuhr-Ø	58 mm
Messabweichung MPE (Messbereich)	20 µm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Messuhr

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 100 mm	023010 100
Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 30 mm	023000 30

Zubehör

Messuhr-Glas Typ 58	432010 58
---------------------	-----------