



Datenlogger, Typ: 175T3



Bestelldaten

Bestellnummer	474180 175T3
GTIN	4029547011108
Artikelklasse	47B

Beschreibung

Ausführung:

Robuste, kompakte 2-Kanal-Datenlogger mit großem, hintergrundbeleuchtetem Display. Interner Speicher für 1 Million Messwerte. Hohe Datensicherheit auch bei leerer Batterie. Messtakt zwischen 10 Sekunden und 24 Stunden einstellbar. Batteriestandzeit ≥ 3 Jahre (Messtakt 15 min., 25 °C). Zwei Standard- Schnittstellen (Mini-USB und SD-Karte) zum einfachen Programmieren und Auslesen der Loggerdaten durch direktes Verbinden mit einem PC. Anschluss für 2 externe Temperaturfühler (Typ K und T) Nr. 474120, 474140 oder 474150.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Wandhalterung, Schloss, 3 Batterien Nr. 081561 Gr. LR3 und Kalibrierprotokoll, Software ComSoft Basic V5 kostenlos zum Download verfügbar.

Sonderzubehör:

USB Kabel 474183 Gr. USB.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	175 T3
Breite	54 mm
Fehlergrenze Temperatur (externer Fühler)	±0,5 (-50 bis 70) °C
Länge	96 mm
Messbereich Temperatur (externer Fühler)	-50 bis +1000 (Typ K); -50 bis +400 (Typ T) °C
IP-Schutzart	IP 65
externer Fühlertyp	K und T
Höhe	29 mm
Kalibrierung	I8
Anzahl enthaltener Batterien	3
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Produktart	Datenlogger

Dienstleistungen

DAkKS-KalibrierungTemperaturanzeigerät Anzahl Eingänge 1	027510 1
KalibrierungTemperaturanzeigerät Anzahl Eingänge 1	027500 1

Zubehör

Einbaufühler Typ K Typ EB	474140 EB
USB Kabel Typ USB	474183 USB
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3
Flexibles Thermopaar, Glasseide Typ K Länge 1500 mm	474150 1500
Temperaturfühler Typ K Typ OF	474120 OF
Temperaturfühler Typ K Typ EF	474120 EF