



## Höchstleistungs-Kühlschmier-Konzentrat Plus, Inhalt: 200l



### Bestelldaten

Bestellnummer	084260 200
GTIN	
Artikelklasse	08J

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Chlor-, Formaldehyd- und borsäurefreies** Kühlschmiermittel für **hohe Ansprüche**.

Hochdruckzusätze verhindern das Abreißen des Schmierfilms; er bleibt auch bei höchster Belastung in Molekularstärke am Schnittwerkzeug erhalten.

Höchstleistungs-Kühlschmierkonzentrat für **schwerstspanbare und hochfeste Werkstoffe**, schwierige Alu-Legierungen und Buntmetalle, aminfrei.

#### Vorteil:

Verbessert **Werkzeugstandzeit, Schneidleistung** und **Oberflächengüte**. **Chlorfrei** – es entstehen keine schädlichen Dämpfe, **umweltfreundlich**.

Konzentrate sind **rostschützend**, lackschonend und **physiologisch unbedenklich**, sehr **stabil gegen Bakterienbefall**, gut hautverträglich.

#### Verwendung:

Universell für **alle Zerspanungsarbeiten** (Drehen, Fräsen, Bohren, Gewindeschneiden, Reiben, Räumen, **Sägen**, Schleifen) geeignet. Unbedingt erforderlich bei der Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe. Normales **Mischungsverhältnis 1:20**, für hochfeste Werkstoffe und Edelstahl, Mischungsverhältnis 1 : 10 bis 1 : 15.

#### Hinweis:

Jokisch Gleitbahnöle bzw. Bettbahnöle sind auf Anfrage lieferbar. Diese sind optimal auf alle anderen Jokisch-Produkte abgestimmt (keine klebrigen Rückstände) und können auch als Hydraulik- und Getriebeöl verwendet werden.

Ausführung: Fass

Inhalt: 200 l

---

## Technische Beschreibung

Farbe	hellbraun
Ausführung	Fass
Kinematische Viskosität	93 mm <sup>2</sup> /s
Lagertemperatur	5 - 40 °C
Inhalt	200 l
Produktart	Kühlschmiermittel

---

## Zubehör

Fasspumpe	084355
-----------	--------