

**Mahr****Feinzeiger Groß-Millimes,  $\pm$  Messbereich / Ablesung: 120/1 $\mu$ m****Bestelldaten**

Bestellnummer	434675 120/1
GTIN	4059192014711
Artikelklasse	43A

**Beschreibung****Ausführung:**

**Saphirgelagertes, in sich geschlossenes Messwerk, besonders robust, für den Fertigungsbereich ausgelegt.**

Geringes Umkehrspiel durch nahezu spielfreien, kugelgeführten Messbolzen.

**Unempfindlich gegen seitliche Kräfte.**

Gehäuse aus einem Stück für höchste Stabilität und Genauigkeit.

**Stoßschutz durch Übertragungshebel, der bei Überlastung abhebt.**

**Konstante Messkraft** durch Stabfeder.

**Großer Freihub** zum bequemen Einlegen der Werkstücke. Abhebetaste oder Drahtabheber (Sonderzubehör) anschließbar.

**Deutlich lesbare Skalierung.**

**2 Toleranzmarken** zum Voreinstellen der zulässigen Abweichung.

Mechanischer Feinzeiger **Groß-Millimes**. Sehr große Baumaße, dadurch sehr gut ablesbares Ziffernblatt.

**Verwendung:**

Als Vergleichsmessgerät für Serien- wie für Einzelkontrolle.

**Lieferumfang:**

Inklusive Drahtabheber.

## Technische Beschreibung

Kalibrierung	C3
Freihub	4 mm
Breite	125 mm
Ablesung	1 $\mu$ m
Einspannschaft- $\varnothing$ h6	28 mm
Messkraft	3,5 N
Höhe	34 mm
Länge	212 mm
$\pm$ Messbereich	120 $\mu$ m
Norm	Werksnorm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Feinzeiger

## Dienstleistungen

Kalibrierung Feinzeiger Typ FZ	023180 FZ
DAkkS-Kalibrierung Feinzeiger Typ FZ	023190 FZ

## Zubehör

Stahl-Taster Typ 11/35	434900 11/35
Drahtabheber Länge 500 mm	434930 500
Hartmetall-Taster Typ 11	434910 11
Stahl-Taster Typ 39	434900 39
Stahl-Taster Typ 11/20	434900 11/20
Stahl-Taster Typ 11/30	434900 11/30
Verlängerung für Messtaster Länge L 60 mm	434920 60
Hartmetall-Taster Typ 14	434910 14

Verlängerung für Messtaster Länge L 40 mm	434920 40
Stahl-Taster Typ 18/2	434900 18/2
Stahl-Taster Typ 14/15	434900 14/15
Verlängerung für Messtaster Länge L 50 mm	434920 50
Verlängerung für Messtaster Länge L 10 mm	434920 10
Stahl-Taster Typ 11	434900 11
Stahl-Taster Typ 17	434900 17
Stahl-Taster Typ 12	434900 12
Stahl-Taster Typ 14/30	434900 14/30
Verlängerung für Messtaster Länge L 70 mm	434920 70
Verlängerung für Messtaster Länge L 30 mm	434920 30
Hartmetall-Taster Typ 18/2	434910 18/2
Hartmetall-Taster Typ 10	434910 10
Drahtabheber Länge 140 mm	434930 140
Stahl-Taster Typ 10	434900 10
Verlängerung für Messtaster Länge L 100 mm	434920 100
Verlängerung für Messtaster Länge L 90 mm	434920 90
Stahl-Taster Typ 15	434900 15
Hartmetall-Taster Typ 18/3	434910 18/3
Hartmetall-Taster Typ 18/5	434910 18/5
Stahl-Taster Typ 14/40	434900 14/40
Stahl-Taster Typ 29/10	434900 29/10
Stahl-Taster Typ 11/25	434900 11/25
Stahl-Taster Typ 30/10	434900 30/10
Hartmetall-Taster Typ 16	434910 16
Stahl-Taster Typ 14/20	434900 14/20
Rubin-Taster Typ 2	434915 2
Stahl-Taster Typ 2	434900 2
Hartmetall-Taster Typ 18/4	434910 18/4

Stahl-Taster Typ 14	434900 14
Verlängerung für Messtaster Länge L 15 mm	434920 15
Stahl-Taster Typ 28	434900 28
Stahl-Taster Typ 29/20	434900 29/20
Verlängerung für Messtaster Länge L 80 mm	434920 80
Stahl-Taster Typ 18/1	434900 18/1
Hartmetall-Taster Typ 17	434910 17
Stahl-Taster Typ 16	434900 16
Stahl-Taster Typ 13	434900 13
Hartmetall-Taster Typ 18/6	434910 18/6
Verlängerung für Messtaster Länge L 20 mm	434920 20
Stahl-Taster Typ 18/3	434900 18/3
Stahl-Taster Typ 11/15	434900 11/15
Stahl-Taster Typ 18/4	434900 18/4
Schwenk-Taster	434912
Stahl-Taster Typ 18/5	434900 18/5
Stahl-Taster Typ 18/6	434900 18/6
Hartmetall-Taster Typ 2	434910 2
Stahl-Taster Typ 20	434900 20
Hartmetall-Taster Typ 18/1	434910 18/1
Stahl-Taster Typ 24	434900 24