

Garant**Kompaktspanner, Typ: 47****Bestelldaten**

Bestellnummer	370142 47
GTIN	4045197602497
Artikelklasse	31L

Beschreibung**Ausführung:**

Gehäuse und Druckarm aus vergütetem Edelstahl, dadurch hohe Belastbarkeit.
Das federkugelgelagerte Druckstück kann schnell ohne Werkzeug gewechselt werden. Schutz vor innerer Verschmutzung durch Spezialabdichtung aus Polyamid.

Vorteil:

Kompakte Bauform, ca. 30 % kleiner als vergleichbare Modelle. Zeitsparende Spann- und Löseautomatik.

Standard DIN 912 Zylinderschrauben (M10 / M12) können verwendet werden.

Sonderzubehör:

Nr. 370350 Spannschlüssel, Nr. 370430 Druckstücke.

Spannhöhe S: -1 - 90 mm

Länge L: 95 mm

Breite B: 35 mm

Höhe H: 81 mm

Druckarm r: 75 mm

maximale Spannkraft: 16 kN

Technische Beschreibung

maximale Spannkraft	16 kN
---------------------	-------

Druckarm r	75 mm
Ausladung A	47 mm
Spannhöhe S	-1 - 90 mm
Befestigungsbohrung für Zylinderschrauben DIN 912	M10 / M12
Höhe H	81 mm
Breite B	35 mm
Länge L	95 mm
maximales Drehmoment	105 N·m
Produktart	Kompaktspanner

Zubehör

Höhenunterbau für Kompaktspanner Typ 80	370145 80
Spannschlüssel SW 11 für Monobloc, Duo und Kettenspannwerkzeug	370350
Druckstück Typ-Nr. 5	370430 5
Druckstück Typ-Nr. 1	370430 1
Druckstück Typ-Nr. 2	370430 2
Druckstück Typ-Nr. 4	370430 4
Druckstück Typ-Nr. 3	370430 3
Höhenunterbau für Kompaktspanner Höhe H 80 mm	370146 80