

Garant
Kompaktspanner, Typ: 67

Bestelldaten

Bestellnummer	370142 67
GTIN	4045197605900
Artikelklasse	31L

Beschreibung
Ausführung:

Gehäuse und Druckarm aus vergütetem Edelstahl, dadurch hohe Belastbarkeit. Das federkugelgelagerte Druckstück kann schnell ohne Werkzeug gewechselt werden. Schutz vor innerer Verschmutzung durch Spezialabdichtung aus Polyamid.

Vorteil:

Kompakte Bauform, ca. 30 % kleiner als vergleichbare Modelle. Zeitsparende Spann- und Löseautomatik.

Standard DIN 912 Zylinderschrauben (M10 / M12) können verwendet werden.

Sonderzubehör:

Nr. 370350 Spannschlüssel, Nr. 370430 Druckstücke.

Spannhöhe S: -8 - 100 mm

Länge L: 95 mm

Breite B: 35 mm

Höhe H: 81 mm

Druckarm r: 94 mm

maximale Spannkraft: 12 kN

Technische Beschreibung

Spannhöhe S	-8 - 100 mm
-------------	-------------

Ausladung A	67 mm
Befestigungsbohrung für Zylinderschrauben DIN 912	M10 / M12
Druckarm r	94 mm
maximale Spannkraft	12 kN
Höhe H	81 mm
Breite B	35 mm
Länge L	95 mm
maximales Drehmoment	105 N·m
Produktart	Kompaktspanner

Zubehör

Spannschlüssel SW 11 für Monobloc, Duo und Kettenspannwerkzeug	370350
Druckstück Typ-Nr. 1	370430 1
Druckstück Typ-Nr. 5	370430 5
Druckstück Typ-Nr. 4	370430 4
Höhenunterbau für Kompaktspanner Höhe H 80 mm	370146 80
Druckstück Typ-Nr. 2	370430 2
Höhenunterbau für Kompaktspanner Typ 80	370145 80
Druckstück Typ-Nr. 3	370430 3