



Fühlerlehrenband-Sortiment Im Wandhalter, Typ: 0,01-0,25



Bestelldaten

Bestellnummer	478440 0,01-0,25
GTIN	4045197524256
Artikelklasse	42H

Beschreibung

Ausführung:

15-teiliges Sortiment im Metall-Wandhalter. Fühlerlehrenbänder in Kunststoffboxen.

Inhalt:

je 1 Fühlerlehrenrolle Nr. 478502: 0,01 bis 0,1 (0,01 steigend)
0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial und Fühlerlehrenhalter Nr. 478510.

Technische Beschreibung

Höhe	110 mm
Länge	330 mm
Tiefe	100 mm
Norm	Werksnorm
Produktart	Fühlerlehrenband

Zubehör

Fühlerlehrenrolle 12,7 mm×5 m Dicke 0,02 mm	478502 0,02
---	-------------

Fühlerlehrenrolle 12,7 mm×5 m Dicke 0,2 mm	478502 0,2
Fühlerlehrenrolle 12,7 mm×5 m Dicke 0,08 mm	478502 0,08
Fühlerlehrenrolle 12,7 mm×5 m Dicke 0,07 mm	478502 0,07
Fühlerlehrenrolle 12,7 mm×5 m Dicke 0,15 mm	478502 0,15
Fühlerlehrenrolle 12,7 mm×5 m Dicke 0,25 mm	478502 0,25
Fühlerlehrenhalter	478510
Fühlerlehrenrolle 12,7 mm×5 m Dicke 0,18 mm	478502 0,18
Fühlerlehrenrolle 12,7 mm×5 m Dicke 0,1 mm	478502 0,1
Fühlerlehrenrolle 12,7 mm×5 m Dicke 0,05 mm	478502 0,05
Fühlerlehrenrolle 12,7 mm×5 m Dicke 0,04 mm	478502 0,04
Fühlerlehrenrolle 12,7 mm×5 m Dicke 0,03 mm	478502 0,03
Fühlerlehrenrolle 12,7 mm×5 m Dicke 0,01 mm	478502 0,01
Fühlerlehrenrolle 12,7 mm×5 m Dicke 0,09 mm	478502 0,09
Fühlerlehrenrolle 12,7 mm×5 m Dicke 0,12 mm	478502 0,12
Fühlerlehrenrolle 12,7 mm×5 m Dicke 0,06 mm	478502 0,06