

**Einsteckschaft mit MK-Schaft, MK / Bohrfutterkegel: 3/18****Bestelldaten**

Bestellnummer	342500 3/18
GTIN	4045197296870
Artikelklasse	32X

**Beschreibung****Ausführung:**

**Ganz gehärtet und steigungsgenau geschliffen.** Hohe Rundlaufgenauigkeit auf lange Sicht, da sich in die gehärtete Oberfläche keine Späne eindrücken und leichte Schläge keine Kerben verursachen.

Mit MK-Schaft und Austreiblappen.

Präzise, preisgünstige Ausführung.

**Verwendung:**

Zur Aufnahme von Bohrfuttern auf Bohrmaschinen, Drehmaschinen, Vorrichtungen usw.

**Norm:**

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

**Technische Beschreibung**

Morsekegel MK Größe	3
Bohrfutterkegel DIN 238	B 18
Kegel-Ø D	17,78 mm
Produktart	Bohrfutter-Aufnahme