



Einsteckschaft mit MK-Schaft, MK / Bohrfutterkegel: 1/16



Bestelldaten

Bestellnummer	342500 1/16
GTIN	4045197296795
Artikelklasse	32X

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und steigungsgenau geschliffen. Hohe Rundlaufgenauigkeit auf lange Sicht, da sich in die gehärtete Oberfläche keine Späne eindrücken und leichte Schläge keine Kerben verursachen.

Mit MK-Schaft und Austreiblappen.

Präzise, preisgünstige Ausführung.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Bohrfuttern auf Bohrmaschinen, Drehmaschinen, Vorrichtungen usw.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Technische Beschreibung

Kegel-Ø D	15,733 mm
Bohrfutterkegel DIN 238	B 16
Morsekegel MK Größe	1
Produktart	Bohrfutter-Aufnahme