

**Spannpratze, Nutenbreite a: 14mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 370660 14 |
| GTIN | 4020772074913 |
| Artikelklasse | 35A |

Beschreibung**Ausführung:**

Spanneisen und Spannschrauben bilden eine Einheit (keine losen Teile). Die Form des Spanneisens ermöglicht ohne zusätzliche Unterlage stufenloses Verstellen.

Verwendung:

Zum schnellen und sicheren Spannen verschiedener Werkstückhöhen auf Fräsmaschinen.

Werkstoff:

Vergütungsstahl verzinkt, Schrauben-Festigkeit 8.8 bzw. 10.9 (größenabhängig).

Lieferumfang:

Komplett mit T-Nutenschraube DIN 787 (Nr. 375300).

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Nutenbreite a | 14 mm |
| T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300 | Gr. 1412125 |
| Spannhöhe h | 0 - 50 mm |
| Länge L | 140 mm |

| | |
|------------|-------------|
| Breite B | 50 mm |
| Typ | 6321 |
| Produktart | Spannpratze |

Zubehör

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Rasten-Spannhebel Nutenbreite a 12 mm | 370750 12 |
|---------------------------------------|-----------|