



Verstellbares Spanneisen, Nutenbreite a: 12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	370680 12
GTIN	4020772070274
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Spanneisen lackiert. Spannhöhe durch Stützschraube stufenlos einstellbar (ohne Spannhebel).

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Schrauben-Festigkeit 8.8 bzw. 10.9 (größenabhängig).

Lieferumfang:

Komplett mit Stellschraube und T-Nutenschraube DIN 787 (Nr. 375300).

Technische Beschreibung

Nutenbreite a	12 mm
Nutlänge f	40 mm
Abstand e Spitze zur Nut	21 mm
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300	Gr. 1212100
Spannhöhe h	10 - 40 mm
Länge L	100 mm

Breite B	40 mm
Höhe H	20 mm
Typ	6314V
Produktart	Spanneisen

Zubehör

Rasten-Spannhebel Nutenbreite a 12 mm	370750 12
---------------------------------------	-----------