



Einsteckschaft mit MK-Schaft, MK / Bohrfutterkegel: 4/18



Bestelldaten

Bestellnummer	342500 4/18
GTIN	4045197296900
Artikelklasse	32X

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und steigungsgenau geschliffen. Hohe Rundlaufgenauigkeit auf lange Sicht, da sich in die gehärtete Oberfläche keine Späne eindrücken und leichte Schläge keine Kerben verursachen.

Mit MK-Schaft und Austreiblappen.

Präzise, preisgünstige Ausführung.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Bohrfuttern auf Bohrmaschinen, Drehmaschinen, Vorrichtungen usw.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Technische Beschreibung

Bohrfutterkegel DIN 238	B 18
Morsekegel MK Größe	4
Kegel-Ø D	17,78 mm
Produktart	Bohrfutter-Aufnahme