

MK-Einsteckschaft Präzisionsausführung, MK / Bohrfutterkegel: 2/12



Bestelldaten

Bestellnummer	342600 2/12
GTIN	4045197308566
Artikelklasse	33A

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und steigungsgenau geschliffen. Hohe Rundlaufgenauigkeit auf lange Sicht, da sich in die gehärtete Oberfläche keine Späne eindrücken und leichte Schläge keine Kerben verursachen.

Mit MK-Schaft und Austreiblappen.

Die **Präzisionsausführung** hat höchste Rundlaufgenauigkeit und ist für selbstspannende Hochleistungs-Bohrfutter Nr. 341000 zu empfehlen.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Bohrfuttern auf Bohrmaschinen, Drehmaschinen, Vorrichtungen usw.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Technische Beschreibung

Kegel-Ø D	12,065 mm
Morsekegel MK Größe	2
Bohrfutterkegel DIN 238	B 12
Produktart	Bohrfutter-Aufnahme