

**T-Nutenstein, M12, für T-Nuten-Nennmaß: 14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	370540 14
GTIN	4020772080044
Artikelklasse	35A

**Beschreibung****Verwendung:**

Zur Kombination mit Stiftschrauben nach Norm.

**Norm:**

**DIN 508**

**Werkstoff:**

Vergütungsstahl, Festigkeit 10.

**Hinweis:**

Volle Belastbarkeit nur bei Verschraubung über die **gesamte** Gewindelänge.

**Technische Beschreibung**

T-Nuten-Nennmaß	14 mm
Länge	22 mm
Höhe k	8 mm
Breite e	22 mm
Breite a	13,7 mm
Typ	508

Norm	DIN 508
Gewindegröße	M12
mit Gewinde	ja
Material	Vergütungsstahl
Festigkeitsklasse	10
Produktart	Nutenstein