



Kompaktspanner Duo



Bestelldaten

Bestellnummer	370260
GTIN	4045197312914
Artikelklasse	39K

Beschreibung

Ausführung:

- Mit 2 verschiedenen Spannarmen (gerade bzw. gekröpft).
- Heben zusätzlich möglich durch Drehung des Spannarms.

Sonderzubehör:

Siehe Nr. 370350 – 370560.

Hinweis:

Befestigungsschrauben Nr. 370450 – 370470 nicht im Lieferumfang.

Technische Beschreibung

Spannhöhe Drücken S (gerader Spannarm)	0 - 80 mm
Ausladung A (gerader Spannarm)	46 - 88 mm
Spannhöhe Heben S (gerader Spannarm)	52 - 142 mm
Spannhöhe Drücken S (gekröpfter Spannarm)	38 - 129 mm
Ausladung A (gekröpfter Spannarm)	48 - 91 mm
Spannhöhe Heben S (gekröpfter Spannarm)	4 - 94 mm
maximale Spannkraft bei Spannarmposition – eingeschoben	11 kN

maximale Spannkraft bei Spannarmposition – ausgezogen	8 kN
Höhe H	95 mm
Breite B	40 mm
Länge L	120 mm
Serie	Duo
Produktart	Kompaktspanner

Zubehör

Spannschlüssel SW 11 für Monobloc, Duo und Kettenspannwerkzeug	370350
---	--------