



Verstellbares Spanneisen, Nutenbreite a: 14mm



Bestelldaten

Bestellnummer	370680 14
GTIN	4020772070281
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Spanneisen lackiert. Spannhöhe durch Stützschraube stufenlos einstellbar (ohne Spannhebel).

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Schrauben-Festigkeit 8.8 bzw. 10.9 (größenabhängig).

Lieferumfang:

Komplett mit Stellschraube und T-Nutenschraube DIN 787 (Nr. 375300).

Technische Beschreibung

Nutlänge f	40 mm
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300	Gr. 1412100
Abstand e Spitze zur Nut	21 mm
Nutenbreite a	14 mm
Spannhöhe h	10 - 38 mm
Länge L	100 mm

Breite B	40 mm
Höhe H	20 mm
Typ	6314V
Produktart	Spanneisen

Zubehör

Rasten-Spannhebel Nutenbreite a 12 mm	370750 12
---------------------------------------	-----------