


**T-Nutenstein, M12, für T-Nuten-Nennmaß: 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	370540 16
GTIN	4020772080167
Artikelklasse	35A

Beschreibung**Verwendung:**

Zur Kombination mit Stiftschrauben nach Norm.

Norm:

DIN 508

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Festigkeit 10.

Hinweis:

Volle Belastbarkeit nur bei Verschraubung über die **gesamte** Gewindelänge.

Technische Beschreibung

Höhe k	9 mm
T-Nuten-Nennmaß	16 mm
Länge	25 mm
Breite e	25 mm
Breite a	15,7 mm
Typ	508

Norm	DIN 508
Gewindegröße	M12
mit Gewinde	ja
Material	Vergütungsstahl
Festigkeitsklasse	10
Produktart	Nutenstein