

**Verstellbares Spanneisen, Nutenbreite a: 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	370680 16
GTIN	4020772070298
Artikelklasse	35A

Beschreibung**Ausführung:**

Spanneisen lackiert. Spannhöhe durch Stützschraube stufenlos einstellbar (ohne Spannhebel).

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Schrauben-Festigkeit 8.8 bzw. 10.9 (größenabhängig).

Lieferumfang:

Komplett mit Stellschraube und T-Nutenschraube DIN 787 (Nr. 375300).

Technische Beschreibung

Nutlänge f	45 mm
Nutenbreite a	16 mm
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300	Gr. 1616125
Abstand e Spitze zur Nut	26 mm
Spannhöhe h	13 - 48 mm
Länge L	125 mm

Breite B	50 mm
Höhe H	25 mm
Typ	6314V
Produktart	Spanneisen

Zubehör

Rasten-Spannhebel Nutenbreite a 16 mm	370750 16
---------------------------------------	-----------