

**Spannpratze, Nutenbreite a: 18mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	370660 18
GTIN	4020772074937
Artikelklasse	35A

Beschreibung**Ausführung:**

Spanneisen und Spannschrauben bilden eine Einheit (keine losen Teile). Die Form des Spanneisens ermöglicht ohne zusätzliche Unterlage stufenloses Verstellen.

Verwendung:

Zum schnellen und sicheren Spannen verschiedener Werkstückhöhen auf Fräsmaschinen.

Werkstoff:

Vergütungsstahl verzinkt, Schrauben-Festigkeit 8.8 bzw. 10.9 (größenabhängig).

Lieferumfang:

Komplett mit T-Nutenschraube DIN 787 (Nr. 375300).

Technische Beschreibung

Nutenbreite a	18 mm
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300	Gr. 1816160
Spannhöhe h	0 - 75 mm
Länge L	140 mm

Breite B	50 mm
Typ	6321
Produktart	Spannpratze

Zubehör

Rasten-Spannhebel Nutenbreite a 16 mm	370750 16
---------------------------------------	-----------