

MK-Einsteckschaft Präzisionsausführung, MK / Bohrfutterkegel: 0/10



Bestelldaten

Bestellnummer	342600 0/10
GTIN	4045197308504
Artikelklasse	33A

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und steigungsgenau geschliffen. Hohe Rundlaufgenauigkeit auf lange Sicht, da sich in die gehärtete Oberfläche keine Späne eindrücken und leichte Schläge keine Kerben verursachen.

Mit MK-Schaft und Austreiblappen.

Die **Präzisionsausführung** hat höchste Rundlaufgenauigkeit und ist für selbstspannende Hochleistungs-Bohrfutter Nr. 341000 zu empfehlen.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Bohrfuttern auf Bohrmaschinen, Drehmaschinen, Vorrichtungen usw.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Technische Beschreibung

Kegel-Ø D	10,094 mm
Morsekegel MK Größe	0
Bohrfutterkegel DIN 238	B 10
Produktart	Bohrfutter-Aufnahme