

MK-Einsteckschaft Präzisionsausführung, MK / Bohrfutterkegel: 5/18



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 342600 5/18 |
| GTIN | 4045197308689 |
| Artikelklasse | 33A |

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und steigungsgenau geschliffen. Hohe Rundlaufgenauigkeit auf lange Sicht, da sich in die gehärtete Oberfläche keine Späne eindrücken und leichte Schläge keine Kerben verursachen.

Mit MK-Schaft und Austreiblappen.

Die **Präzisionsausführung** hat höchste Rundlaufgenauigkeit und ist für selbstspannende Hochleistungs-Bohrfutter Nr. 341000 zu empfehlen. Schäfte passen auch für Bohrfutterkegel B18 verkürzt (Kegel-Ø 17,431 mm): Bohrfutter Nr. 341000, 341010 und 341250.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Bohrfuttern auf Bohrmaschinen, Drehmaschinen, Vorrichtungen usw.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Bohrfutterkegel DIN 238 | B 18 |
| Morsekegel MK Größe | 5 |
| Kegel-Ø D | 17,78 mm |
| Produktart | Bohrfutter-Aufnahme |