



Fühlerlehrenrolle 12,7 mm×5 m, C-Stahl, Dicke: 0,03mm



Bestelldaten

Bestellnummer	478502 0,03
GTIN	4045197524324
Artikelklasse	42H

Beschreibung

Ausführung:

Kaltgewalzter, federharter Fühlerlehren-Bandstahl von größter Plangenaugigkeit. Banddicke ist ab Größe 0,02 fortlaufend unverwischbar markiert (Ausnahme Nr. 478502 ab Gr. 0,08).

Aufbewahrt in praktischer Vorratsdose wie ein Rollbandmaß herauszuziehen. Vom 5 bzw. 10 m langen Band kann die gewünschte Länge abgetrennt werden.

C-Stahl – Kohlenstoffstahl, Werkstoff Nr. 1.1274, kaltgewalzt, gehärtet, blanke Oberfläche (**Gr. 0,01 und 0,02 rostfrei**).

Verwendung:

Im Vorrichtung- und Werkzeugbau zum Justieren von Maschinenteilen, als Unterlagsfolie beim Ausrichten von Werkstücken, für Toleranzmessungen aller Art, zur Kontrolle von Passungen und Führungen, zum Einstellen von Farb- und Druckwalzen.

Technische Beschreibung

Dicke	0,03 mm
Fehlergrenze	±2 µm
Norm	Werksnorm
Toleranz	T3
Werkstoff	C-Stahl

Rollen Länge	5 m
Rollen Breite	12,7 mm
Produktart	Fühlerlehrenband