

## MK-Einsteckschaft Präzisionsausführung, MK / Bohrfutterkegel: 2/22



### Bestelldaten

Bestellnummer	342600 2/22
GTIN	4045197308597
Artikelklasse	33A

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Ganz gehärtet und steigungsgenau geschliffen.** Hohe Rundlaufgenauigkeit auf lange Sicht, da sich in die gehärtete Oberfläche keine Späne eindrücken und leichte Schläge keine Kerben verursachen.

Mit MK-Schaft und Austreibklappen.

Die **Präzisionsausführung** hat höchste Rundlaufgenauigkeit und ist für selbstspannende Hochleistungs-Bohrfutter Nr. 341000 zu empfehlen.

#### Verwendung:

Zur Aufnahme von Bohrfuttern auf Bohrmaschinen, Drehmaschinen, Vorrichtungen usw.

#### Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

### Technische Beschreibung

Bohrfutterkegel DIN 238	B 22
Kegel-Ø D	21,793 mm
Morsekegel MK Größe	2
Produktart	Bohrfutter-Aufnahme