



Spannpratze kurz, Nutenbreite a: 12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	370665 12
GTIN	4020772077143
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

- **Stufenlos verstellbar.**
- **Vergütet, verzinkt und blau passiviert.**

Lieferumfang:

Mit U-Stück, komplett mit T-Nutenschraube DIN 787 (Nr. 375300).

Technische Beschreibung

Nutenbreite a	12 mm
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300	Gr. 1212100
Spannhöhe h	0 - 35 mm
Länge L	88 mm
Breite B	38 mm
Typ	6313K
Produktart	Spannpratze

Zubehör

Rasten-Spannhebel Nutenbreite a 12 mm

370750 12