

**Verstellbares Spanneisen, Nutenbreite a: 22mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	370680 22
GTIN	4020772070311
Artikelklasse	35A

Beschreibung**Ausführung:**

Spanneisen lackiert. Spannhöhe durch Stützschraube stufenlos einstellbar (ohne Spannhebel).

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Schrauben-Festigkeit 8.8 bzw. 10.9 (größenabhängig).

Lieferumfang:

Komplett mit Stellschraube und T-Nutenschraube DIN 787 (Nr. 375300).

Technische Beschreibung

Nutenbreite a	22 mm
Abstand e Spitze zur Nut	30 mm
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300	Gr. 2220160
Nutlänge f	60 mm
Spannhöhe h	16 - 65 mm
Länge L	160 mm

Breite B	60 mm
Höhe H	30 mm
Typ	6314V
Produktart	Spanneisen