

**T-Nutenstein, M8, für T-Nuten-Nennmaß: 14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	370520 14
GTIN	4020772140328
Artikelklasse	35A

Beschreibung**Verwendung:**

Zur Kombination mit Stiftschrauben nach Norm.

Norm:

DIN 508

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Festigkeit 10.

Hinweis:

Volle Belastbarkeit nur bei Verschraubung über die **gesamte** Gewindelänge.

Technische Beschreibung

Länge	22 mm
Steinhöhe	16 mm
Höhe k	8 mm
Breite e	22 mm
T-Nuten-Nennmaß	14 mm
Breite a	13,7 mm

Typ	508
Norm	DIN 508
Gewindegröße	M8
mit Gewinde	ja
Material	Vergütungsstahl
Festigkeitsklasse	10
Produktart	Nutenstein