



Einsteckschaft mit MK-Schaft, MK / Bohrfutterkegel: 2/22



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 342500 2/22 |
| GTIN | 4045197296856 |
| Artikelklasse | 32X |

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und steigungsgenau geschliffen. Hohe Rundlaufgenauigkeit auf lange Sicht, da sich in die gehärtete Oberfläche keine Späne eindrücken und leichte Schläge keine Kerben verursachen.

Mit MK-Schaft und Austreiblappen.

Präzise, preisgünstige Ausführung.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Bohrfuttern auf Bohrmaschinen, Drehmaschinen, Vorrichtungen usw.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Bohrfutterkegel DIN 238 | B 22 |
| Kegel-Ø D | 21,793 mm |
| Morsekegel MK Größe | 2 |
| Produktart | Bohrfutter-Aufnahme |