



## Spannpratze kurz, Nutenbreite a: 14mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	370665 14
GTIN	4020772077150
Artikelklasse	35A

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Stufenlos verstellbar.**
- **Vergütet, verzinkt und blau passiviert.**

#### Lieferumfang:

Mit U-Stück, komplett mit T-Nutenschraube DIN 787 (Nr. 375300).

### Technische Beschreibung

T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300	Gr. 1412100
Nutenbreite a	14 mm
Spannhöhe h	0 - 35 mm
Länge L	88 mm
Breite B	38 mm
Typ	6313K
Produktart	Spannpratze

---

## Zubehör

Rasten-Spannhebel Nutenbreite a 12 mm

370750 12