



Verstellbares Spanneisen abgesetzt, Nutenbreite a: 12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	370685 12
GTIN	4020772074593
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Vergütungsstahl lackiert, Schrauben-Festigkeit 8.8.

Verwendung:

Zum Erreichen der **niedrigsten Spannhöhe, Spanneisen umdrehen.**

Lieferumfang:

Komplett mit Stellschraube und T-Nutenschraube DIN 787 (Nr. 375300).

Technische Beschreibung

Abstand e Spitze zur Nut	21 mm
Absatzhöhe A ₁	8 mm
Absatztiefe A ₂	10 mm
Nutenbreite a	12 mm
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300	Gr. 1212100
Nutlänge f	40 mm

Spannhöhe h	10 - 48 mm
Länge L	100 mm
Breite B	40 mm
Höhe H	20 mm
Typ	6314AV
Produktart	Spanneisen

Zubehör

Rasten-Spannhebel Nutenbreite a 12 mm	370750 12
---------------------------------------	-----------