



## Spannpratze kurz, Nutenbreite a: 16mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	370665 16
GTIN	4020772077181
Artikelklasse	35A

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Stufenlos verstellbar.**
- **Vergütet, verzinkt und blau passiviert.**

#### Lieferumfang:

Mit U-Stück, komplett mit T-Nutenschraube DIN 787 (Nr. 375300).

### Technische Beschreibung

Nutenbreite a	16 mm
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300	Gr. 1616160
Spannhöhe h	0 - 55 mm
Länge L	130 mm
Breite B	56 mm
Typ	6313K
Produktart	Spannpratze

---

## Zubehör

Rasten-Spannhebel Nutenbreite a 16 mm

370750 16