



## Verstellbares Spanneisen abgesetzt, Nutenbreite a: 14mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	370685 14
GTIN	4020772074623
Artikelklasse	35A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Vergütungsstahl lackiert, Schrauben-Festigkeit 8.8.

#### Verwendung:

Zum Erreichen der **niedrigsten Spannhöhe, Spanneisen umdrehen.**

#### Lieferumfang:

Komplett mit Stellschraube und T-Nutenschraube DIN 787 (Nr. 375300).

### Technische Beschreibung

Nutenbreite a	14 mm
Absatztiefe A <sub>2</sub>	10 mm
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300	Gr. 1412100
Absatzhöhe A <sub>1</sub>	8 mm
Abstand e Spitze zur Nut	21 mm
Nutlänge f	40 mm

Spannhöhe h	10 - 46 mm
Länge L	100 mm
Breite B	40 mm
Höhe H	20 mm
Typ	6314AV
Produktart	Spanneisen

---

## Zubehör

Rasten-Spannhebel Nutenbreite a 12 mm	370750 12
---------------------------------------	-----------