

**Einsteckschaft mit MK-Schaft, MK / Bohrfutterkegel: 3/16****Bestelldaten**

Bestellnummer	342500 3/16
GTIN	4045197296863
Artikelklasse	32X

Beschreibung**Ausführung:**

Ganz gehärtet und steigungsgenau geschliffen. Hohe Rundlaufgenauigkeit auf lange Sicht, da sich in die gehärtete Oberfläche keine Späne eindrücken und leichte Schläge keine Kerben verursachen.

Mit MK-Schaft und Austreiblappen.

Präzise, preisgünstige Ausführung.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Bohrfuttern auf Bohrmaschinen, Drehmaschinen, Vorrichtungen usw.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Technische Beschreibung

Bohrfutterkegel DIN 238	B 16
Kegel-Ø D	15,733 mm
Morsekegel MK Größe	3
Produktart	Bohrfutter-Aufnahme