

MK-Einsteckschaft Präzisionsausführung, MK / Bohrfutterkegel: 1/18



Bestelldaten

Bestellnummer	342600 1/18
GTIN	4045197308542
Artikelklasse	33A

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und steigungsgenau geschliffen. Hohe Rundlaufgenauigkeit auf lange Sicht, da sich in die gehärtete Oberfläche keine Späne eindrücken und leichte Schläge keine Kerben verursachen.

Mit MK-Schaft und Austreiblappen.

Die **Präzisionsausführung** hat höchste Rundlaufgenauigkeit und ist für selbstspannende Hochleistungs-Bohrfutter Nr. 341000 zu empfehlen. Schäfte passen auch für Bohrfutterkegel B18 verkürzt (Kegel-Ø 17,431 mm): Bohrfutter Nr. 341000, 341010 und 341250.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Bohrfuttern auf Bohrmaschinen, Drehmaschinen, Vorrichtungen usw.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Technische Beschreibung

Bohrfutterkegel DIN 238	B 18
Morsekegel MK Größe	1
Kegel-Ø D	17,78 mm
Produktart	Bohrfutter-Aufnahme